


## 1.7x TELE CONVERSION LENS for DIGITAL CAMERA

# TCON-17

### 取扱説明書

### C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOMに取り付ける場合



- 【ご注意】**
- 本製品を取り付ける際は、カメラの電源を切ってください。
  - カメラにフィルターを装着している場合は、取り外してください。

### 撮影方法

- 1 カメラの電源を入れます。
- 2 カメラのズームレバーをTele端の位置にします。
- 3 被写体が撮影範囲内にあることを確認します。(撮影距離は下表でご確認ください。)

	通常モード時	マクロモード時
C-5050 ZOOM C-4100 ZOOM	約2m~∞	約0.4~2m
C-750 Ultra Zoom C-740 Ultra Zoom	約5.5m~∞	約3.3~5.5m

※スーパーマクロモードは使用できません。

- 4 ファインダーをのぞき、被写体にオートフォーカスマークを合わせて撮影します。

- 【ご注意】**
- カメラ内蔵のフラッシュは使用はできません。
  - フィルターは使用できません。
  - カメラぶれを防ぐため、高速シャッターでの撮影や、三脚のご使用をおすすめします。
  - カメラの取扱説明書も併せてお読みください。

### 主な仕様

倍率 : 1.7倍  
 レンズ構成 : 3群5枚  
 大きさ : 全長75mm、最大径φ80mm  
 重さ : 260g (前後キャップ除く)

### 対応デジタルカメラ

C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOM/C-750 Ultra Zoom/  
C-740 Ultra Zoom


本製品をデジタルカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプタ (CLA-1/CLA-4)、ステップアップリング\* (SUR-4355) が必要です。

\* C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOMのみ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管してください。

オリンパスデジタルカメラCAMELIAシリーズ専用のテレコンバージョンレンズです。レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍にすることができるので、より遠くの被写体を引き寄せた迫力のある撮影をお楽しみいただけます。

### C-750 Ultra Zoom C-740 Ultra Zoomに取り付ける場合



- 取り付け時は必要以上に強い力を加えないでください。カメラを破損する恐れがあります。
- コンバージョンレンズとフィルターを併用することはできません。

### お取り扱い上の注意

- 使用環境温度は-10℃~+40℃です。これ以外の環境で使用しないでください。
- 急激な温度変化による結露または湿気、水中への落下にご注意ください。
- 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- レンズ表面に触れないでください。指紋、ほこり等の汚れが付着した場合は、市販のレンズクリーニングペーパーまたは柔らかい布で拭き取ってください。
- 有機溶剤などをかけないでください。
- 防虫剤のある場所、湿気の多い場所に保管しないでください。

※万一、故障が発生した場合はオリンパスサービスステーションまでご相談ください。

- ホームページによる情報提供について  
製品仕様、Q&Aなどの各種情報は当社ホームページにてご覧いただけます。  
オリンパスホームページ  
<http://www.olympus.co.jp/>  
より「サポート」→「デジタルカメラ/プリンタ関連」へお進みください。

- 電話でのご相談窓口



0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00  
土・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始およびシステムメンテナンス日を除く)

※ 国内サービスステーション (修理受付窓口) はカメラの取扱説明書をご覧ください。