

0.7x WIDE CONVERSION LENS for DIGITAL CAMERA

WCON-07

取扱説明書

C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOMに取り付ける場合



- 【ご注意】**
- 本製品を取り付ける際は、カメラの電源を切ってください。
 - カメラにフィルターを装着している場合は、取り外してください。

撮影方法

- 1 カメラの電源を入れます。
- 2 カメラのズームレバーをWide端の位置にします。
- 3 被写体が撮影範囲内にあることを確認します。(撮影距離は下表でご確認ください。)

	通常モード時	マクロモード時
C-5050 ZOOM C-4100 ZOOM	約70cm~∞	約8~70cm
C-750 Ultra Zoom C-740 Ultra Zoom	約40cm~∞	約1~40cm
C-730 Ultra Zoom C-720 Ultra Zoom	約40cm~∞	約3~40cm

※C-720 Ultra Zoom 以外の機種に搭載しているスーパーマクロモードは使用できません。

- 4 ファインダーをのぞき、被写体にオートフォーカスマークを合わせて撮影します。

- 【ご注意】**
- カメラ内蔵のフラッシュは使用できません。
 - フィルターは使用できません。
 - カメラぶれを防ぐため、高速シャッターでの撮影や、三脚のご使用をおすすめします。
 - カメラの取扱説明書も併せてお読みください。

主な仕様

倍率	: 0.7倍
レンズ構成	: 4群4枚
大きさ	: 全長47mm、最大径φ99mm
重さ	: 225g (前後キャップ除く)

対応デジタルカメラ

C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOM/C-750 Ultra Zoom/
C-740 Ultra Zoom/C-730 Ultra Zoom/C-720 Ultra Zoom

本製品をデジタルカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプタ (CLA-1/CLA-4)、ステップアップリング* (SUR-4355) が必要です。

* C-5050 ZOOM/C-4100 ZOOMのみ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管してください。

オリンパスデジタルカメラCAMEDIAシリーズ専用のワイドコンバージョンレンズです。レンズの明るさを維持したまま焦点距離を0.7倍にすることができるので、より広い画角を必要とする撮影 (広大な風景、狭い室内、記念写真など) に適しています。

C-750 Ultra Zoom/C-740 Ultra Zoom/C-730 Ultra Zoom/C-720 Ultra Zoomに取り付ける場合



- 取り付け時は必要以上に強い力を加えないでください。カメラを破壊する恐れがあります。
- コンバージョンレンズとフィルターを併用することはできません。

お取り扱い上の注意

- 使用環境温度は-10℃~+40℃です。これ以外の環境で使用しないでください。
- 急激な温度変化による結露または湿気、水中への落下にご注意ください。
- 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- レンズ表面に触れないでください。指紋、ほこり等の汚れが付着した場合は、市販のレンズクリーニングペーパーまたは柔らかい布で拭き取ってください。
- 有機溶剤などをかけないでください。
- 防虫剤のある場所、湿気の多い場所に保管しないでください。

※万一、故障が発生した場合はオリンパスサービスステーションまでご相談ください。

- ホームページによる情報提供について
製品仕様、Q&Aなどの各種情報は当社ホームページにてご覧いただけます。
オリンパスホームページ
<http://www.olympus.co.jp/>
より「サポート」→「デジタルカメラ/プリンタ関連」へお進みください。

- 電話でのご相談窓口

0120-084215

携帯電話・PHSからは **0426-42-7499**

FAX **0426-42-7486**

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

営業時間 平日 9:30~21:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(年末年始およびシステムメンテナンス日を除く)

※ 国内サービスステーション (修理受付窓口) はカメラの取扱説明書をご覧ください。